品番: EA813DC-24A

品名: DC36.0V インパクトドライバー(充電式/黒)



販売価格	79,700円 (税抜)/ 87,670円(税込)				
カタログ価 格	79,700円(税抜)/87,670円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 11:17現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0849ページ				









仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DC(2XPBSZ)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	200N·m(2,040kgf·cm)
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ: φ3.5~ φ6 コーススレッド:22~125mm	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。)
充電時間	約19分実用充電(実用充電) 約25分(フル充電)	無負荷回転数	ソフトモード:0~900rpm パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ) ボルトモード:0~2900rpm テクスモード:0~3700rpm
打擊数	ソフトモード:0~2000rpm パワーモード:0~4100rpm ボルトモード:0~4100rpm テクスモード:0~2200rpm	サイズ	116×241(H)mm
ヘッド長	114mm	重量	1.6kg(バッテリー装着時)
先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状	モーター	直流ブラシレスモーター
LEDライト	白色LED(3灯)	カラー	黒
付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能	一充電当たりの作業量	【木ねじ締付】

付)、収納ケース、電池カバー×2、力こ ぶビット85mm(スレンダータイプ) φ5.4×90mm(ラワン材・下穴なし)
2.5Ah(マルチボルト):約460本
φ4.3×65mm(ラワン材・下穴なし)
2.5Ah(マルチボルト):約760本
【金物ビス締付】
φ6.0×120mm(杉材・下穴なし)2.5
Ah(マルチボルト):約160本
【小ねじ締付】
M8×16mm2.5Ah(マルチボルト):約

4,200本

防じん・防水IP56

LEDライト付

ビット振れを軽減し、カムアウトしにくく、片手操作でもビスが倒れにくい。

トリガの操作性を向上させ低速回転時でも使いやすい。

業界最速締付スピード約5.46秒 (金物ビス ϕ 7.0×120L、ラワン材)※2020年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)

モード切替で作業効率アップ。多彩なモードで効率良く作業ができます。ボルトモード(単発)は打撃回数を制御して締めすぎを防止します。

ねじ頭が見やすいスリムな先端形状

アンビルを痛めにくい特殊断面形状

トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

力こぶビット(スレンダータイプ)付

- ·ビット長:85mm
- ・ねじ頭が見やすいスリムな先端形状
- ・アンビルを痛めにくい特殊断面形状
- ・トーション&力こぶ部が衝撃を分散し、ねじ頭や刃先の損傷が減少

代替品



品番 EA813DC-82

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.