

品番：EA813DC-251

品名：DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
カタログ価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DD(2XHLSZ)※ESCOオリジナルセット品
------	--------	----	------------------------------

#### <セット内容>

##### <インパクトドライバー仕様>

- ・先端六角対辺:6.35mm(1/4")
- ・最大トルク:200N・m
- ・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)
- ・充電時間(フル):約25分
- ・サイズ:118(L)×243(H)mm(ヘッド長:111mm)
- ・重量:1.6kg
- ・締付能力
  - 小ねじ:4~8mm、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M14
  - テクスねじ:φ3.5~φ6、コーススレッド:22~125mm
- ・回転数
  - ソフトモード:0~900rpm
  - パワーモード:0~3400rpm(デフォルト)、0~(1900~3600)rpm(カスタマイズ)
  - ボルトモード:0~2900rpm、テクスモード:0~3700rpm
- ・打撃数
  - ソフトモード:0~2000rpm、パワーモード:0~4100rpm
  - ボルトモード:0~4100rpm、テクスモード:0~2200rpm
- ・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、カゴビット85mm(スレンダータイプ)
- ・防じん・防水性能:IP56
- ・機能:正逆回転切替、締付切替7モード(専用アプリ使用時)、LEDライト3段階切替(強・中・弱)、オートスロー(ボルト単発モード逆転時のみ)
- ・直流ブラシレスモーター
- ・カムアウトを低減する「細ビスモード」を搭載。※専用アプリで設定可能

- ・LEDライトを強・中・弱の3段階に切替えたり連続点灯・トリガ連動モードも選択可能。
- ・トリプルハンマ機構により作業負荷に合わせて打撃数を自動制御します。また、小刻みな打撃で振動を低減しカムアウト軽減を実現。
- ・ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付

<5本組 鉄工用ドリル(六角軸)>

- ・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ・材質:HSS(ハイス鋼)
- ・X型シンニング加工(2mm以上)
- ・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など
- ・インパクトドライバーに使用可能です。

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
  - ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
  - ・溝長:13mm
  - ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
- アセチ(樹脂)
- ・マグネット付
  - ・欠けに強い衝撃吸収ビット
  - ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

<ビットホルダー>

- ・先端六角対辺:6.35mm(1/4")
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ・全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.