

品番：EA813DC-301

品名：DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット



販売価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/06 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH12DA+DH12DD ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本) バッテリー(EA813HD-16×2個) 充電器(EA813H-12)	仕様	樹脂ケースセット
【インパクトドライバー仕様】			
バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)	最大トルク	110N・m
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10	充電器	AC100V
充電時間	約60分	回転数	0~2,700rpm
打撃数	0~3,200回/分	サイズ	150×217(H)mm
重量	1.1kg		
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付			
電池残量表示付(バッテリー)			
【ハンマードリル仕様】			

バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)	穴あけ能力	コンクリート:3.4~18mm、鉄工: 13mm、木工:18mm
回転数	ノーマルモード:0~1,080rpm ローモード:0~800rpm	打撃数	ノーマルモード:0~5,500回/分 ローモード:0~800回/分
充電器	AC100V	充電時間	約60分
サイズ	246×74×202(H)mm	重量	2.1kg
無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付			
DC10.8Vで小型・軽量			
電池残量表示付(バッテリー)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.