

品番 : EA813DC-301

品名 : DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット



販売価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜)／74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/03 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0830ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH12DA+DH12DD ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本) バッテリー(EA813HD-16×2個) 充電器(EA813H-12)	仕様	樹脂ケースセット

【インパクトドライバー仕様】

バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)	最大トルク	110N·m
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10	充電器	AC100V
充電時間	約60分	回転数	0~2,700rpm
打撃数	0~3,200回/分	サイズ	150×217(H)mm
重量	1.1kg		

無段变速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

電池残量表示付(バッテリー)

【ハンマードリル仕様】

バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)	穴あけ能力	コンクリート:3.4~18mm、鉄工:13mm、木工:18mm
回転数	ノーマルモード:0~1,080rpm ロー モード:0~800rpm	打撃数	ノーマルモード:0~5,500回/分 ロー モード:0~800回/分
充電器	AC100V	充電時間	約60分
サイズ	246×74×202(H) mm	重量	2.1kg
無段变速、正逆転、スリップクラッチ、二段变速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付			
DC10.8Vで小型・軽量			
電池残量表示付(バッテリー)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.