品番: EA813DC-71B

品名: DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)					
カタログ価 格	67,600円(税抜)/74,360円(税込)					
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/04 18:24現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0849ページ					









仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH18DE(2LC)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	最大175N·m(1,786kgf·cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソ ケットアダプタ+六角ソケット使用
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 コーススレッド:22~125mm	バッテリー	18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電時間	約40分	回転数	0~3,100rpm
打擊数	0~3,400回/分	サイズ	134×224(H)mm(バッテリー装着時)
ヘッド長	120mm	重量	1.5kg(バッテリー装着時)
付属品	充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、 バッテリカバー×2	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XX シリーズ)
一充電当たりの作業量	ねじ締め (木ねじ) φ 4.3mm×65mm(ラワン材 ・下穴なし):約490本 (木ねじ) φ 5.4mm×90mm(ラワン材 ・下穴なし):約260本 (機械ねじ) M8×16:約4,000本	六角軸二面幅	6.35mm
※ビットは別売です。			

使いやすさが進化したシンプルモデル	
ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付	
ブラシレスモーター採用	
低速でもモーターロックしない	
最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上	
大容量小物入れ付きケース	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.