

品番：EA813DC-71B

品名：DC18.0V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)		
カタログ価格	67,600円(税抜) / 74,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/20 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



バッテリーの上手な扱い方  
①過充電しないようにしてください。  
②充電中に充電ケーブルをこじり壊して  
下さない。  
③充電ケーブルはなるべく1回一方向で使用する  
下さい。  
④充電ケーブルは過度な曲げや捻じりを行  
わないでください。  
⑤充電ケーブルは、使用後の状態で保管して  
下さい。



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH18DE(2LC)
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	最大175N・m(1,786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソ ケットアダプタ+六角ソケット使用
締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12 コーススレッド:22~125mm	バッテリー	18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電時間	約40分	回転数	0~3,100rpm
打撃数	0~3,400回/分	サイズ	134×224(H)mm(バッテリー装着時)
ヘッド長	120mm	重量	1.5kg(バッテリー装着時)
付属品	充電器、バッテリー×2、樹脂ケース、 バッテリーカバー×2	使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XX シリーズ)
一充電当たりの作業量	ねじ締め (木ねじ)φ4.3mm×65mm(ラワン材 ・下穴なし):約490本 (木ねじ)φ5.4mm×90mm(ラワン材 ・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4,000本	六角軸二面幅	6.35mm

※ビットは別売です。

使いやすさが進化したシンプルモデル

ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付

ブラシレスモーター採用

低速でもモーターロックしない

最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上

大容量小物入れ付きケース

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.