

品番：EA813DC-81

品名：DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)



販売価格	83,000円(税抜) / 91,300円(税込)		
カタログ価格	83,000円(税抜) / 91,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH36DD(2XHLSZ)
仕様	標準セット	用途	ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に
最大トルク	200N・m(2,040kgf・cm)	締付能力	小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm
無負荷回転数	ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:0~3,400min-1(回転/分) Appモード(アプリ設定時):0~[1,900~3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時): 0~420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発):0~2,900min-1(回転/分) テクスモード:0~3,700min-1(回転/分)	打撃数	ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発):0~4,100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分)
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah) ※Bluetooth搭載	充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分

充電器	AC100V	全長×高さ	118mm×243mm (EA813HF-21A 装着時)
ヘッド長	111mm	センターハイト	29mm
重量	1.6kg(バッテリー装着時)	IP規格	IP56(防じん/防水)
先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状	LEDライト	白色LED(9灯)
モーター	直流ブラシレスモーター	カラー	アグレッシブグリーン
付属品	バッテリー×2、急速充電器(冷却機能 付)、収納ケース、電池カバー×2、カ コビット85mm(スレンダータイプ)		

ビット振れが少ない

¥"トリプルハンマ¥"と電子制御により、¥"使い易さ¥"とハイパワーを両立

低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上

オートスロー機能でナットの脱落防止を補助します。
※ボルト単発モード逆転時のみ

LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)

暗がりでも見やすい自光式操作パネル

HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加

HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。
(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)

新インジェクションケース採用(金属ラッチ、小物入れ簡易ロック、IP65相当、電池3個収納可能)

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.