

品番：EA813DC-81

品名：DC36.0V インパクトドライバー(充電式/緑)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 83,000円(税抜) / 91,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 83,000円(税抜) / 91,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/20 22:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0831ページ | | |



専用アプリで回転数等を自分仕様にカスタマイズ

仕様

| | | | |
|--------|---|------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | WH36DD(2XHLSZ) |
| 仕様 | 標準セット | 用途 | ねじ・ボルトの締付けや穴あけ等の作業に |
| 最大トルク | 200N・m(2,040kgf・cm) | 締付能力 | 小ねじ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 テクスねじ:φ3.5~φ6 コーススレッド:22~125mm |
| 無負荷回転数 | ソフトモード:0~900min-1(回転/分) パワーモード:0~3,400min-1(回転/分) Appモード(アプリ設定時):0~[1,900~3,600]min-1(回転/分) 細ビスモード(アプリ設定時): 0~420min-1(回転/分) ボルトモード(連発/単発):0~2,900min-1(回転/分) テクスモード:0~3,700min-1(回転/分) | 打撃数 | ソフトモード:0~2,000min-1(打撃/分) パワーモード:0~4,100min-1(打撃/分) Appモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) 細ビスモード(アプリ設定時):0~4,100min-1(打撃/分) ボルトモード(連発/単発):0~4,100min-1(打撃/分) テクスモード:0~2,200min-1(打撃/分) |
| バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) ※Bluetooth搭載 | 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 |

| | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|
| 充電器 | AC100V | 全長×高さ | 118mm×243mm (EA813HF-21A 装着時) |
| ヘッド長 | 111mm | センターハイト | 29mm |
| 重量 | 1.6kg(バッテリー装着時) | IP規格 | IP56(防じん/防水) |
| 先端形状 | 二面幅6.35mmビット挿入形状 | LEDライト | 白色LED(9灯) |
| モーター | 直流ブラシレスモーター | カラー | アグレッシブグリーン |
| 付属品 | バッテリー×2、急速充電器(冷却機能 付)、収納ケース、電池カバー×2、カ コビット85mm(スレンダータイプ) | | |

ビット振れが少ない

¥"トリプルハンマ¥"と電子制御により、¥"使い易さ¥"とハイパワーを両立

低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上

オートスロー機能でナットの脱落防止を補助します。
※ボルト単発モード逆転時のみ

LEDライトの改良でさらに明るく、照射範囲も拡大(明るさ調整可能)

暗がりでも見やすい自光式操作パネル

HiKOKIアプリに新機能「細ビスモード」追加

HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。
(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)

新インジェクションケース採用(金属ラッチ、小物入れ簡易ロック、IP65相当、電池3個収納可能)

電池残量表示付(バッテリー)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.