

品番：EA813DC-8D

品名：DC14.4V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	66,500円(税抜) / 73,150円(税込)		
カタログ価格	66,500円(税抜) / 73,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ		



#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH14DB(2YC)
仕様	樹脂ケースセット	電源	DC14.4V
最大トルク	167N・m(1,703kgf・cm)	締付能力	小ネジ:4~8mm 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M12
充電器	AC100V	充電時間	20分
回転数	0~3,000rpm	打撃数	0~3,300回/分
サイズ	128×240(H)mm	重量	1.4kg(バッテリー含む)
バッテリー	14.4V(リチウムイオン6.0Ah)	モーター	直流ブラシレスモーター
LEDライト	白色LED	先端形状	二面幅6.35ビット挿入形状
付属品	充電器、バッテリー×2個、樹脂ケース、 電池カバー×2個		

※ビット別売

無段変速

正逆転可能

ブレーキ付

電池残量表示機能付(本体)

コンパクトで取り回しやすい

カーボンブラシ交換不要で手間いらず

トリガを引くと点灯、シンプルで使いやすい

暗い場所でも作業しやすいLEDライト

ビット振れを低減することにより、ねじ締めがしやすく、作業効率がアップします。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.