

品番：EA813DD-7

品名：DC18.0V コーナインパクトドライバ- (充電式)



販売価格	76,400円(税抜) / 84,040円(税込)		
カタログ価格	76,400円(税抜) / 84,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




#### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH18DYA(XP)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah) 両対応 工具本体により自動で切り替わります。
充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分	最大トルク	50N・m
締付能力	普通:M4~M10 高力:M4~M8 小ねじ:4~8mm	回転数	0~2,000rpm
打撃数	0~3,200回/分	先端形状	二面幅6.35mmビット挿入形状
サイズ	361(L)×53(H)mm センターハイト:16.5mm	重量	1.8kg(バッテリー装着時)
1充電あたりの作業量 (目安)	なげしビス締付け:約830本 作業条件:3.8×50mm(ラワン材・下 穴なし)	モーター	直流モーター
LEDライト	白色LED	残量表示ランプ	赤色LED
充電器	AC100V	付属品	急速充電器(冷却機能付) No.2プラスドライバビット

			樹脂ケース バッテリー×1個 電池カバー
替バッテリー	EA813HF-17A		
無段変速、ブレーキ、正逆転、LEDライト付			
便利な電池残量表示付			
小さいボディで狭小作業も楽です			

代替品

	品番	EA813DD-5A
	コメント	10.8V仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.