

品番 : EA813DG-7C

品名 : AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,600円(税抜) / 12,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,600円(税抜) / 12,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 15:26現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0838ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------------|----------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | CID-1130 |
| 電源 | AC100V/180W | 回転数 | 0~2500rpm(無負荷時) |
| 打撃数 | 0~3100回/分 | サイズ | 190×60×190(H)mm |
| 重量 | 1.0kg | コード長 | 2m |
| 付属品 | ドライバー(+ビットNo.2×65mm) | 替カーボンブラシ | EA813RA-5 |
| 最大トルク | 115N・m | 締付能力 | 小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 |

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱

回転速度を変更できる無段変速スイッチ

手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用

長いネジやボルトの締付けに

最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

