品番: EA813DG-7C

品名: AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー



販売価格	12,300円 (税抜)/13,530円(税込)					
カタログ価格	12,300円(税抜)/13,530円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 11:20現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0856ページ					









仕様

メーカー	京セラ	型番	CID-1130	
電源	AC100V/180W	回転数	0~2500rpm(無負荷時)	
打擊数	0~3100回/分	サイズ	190×60×190(H)mm	
重量	1.0kg	コード長	2m	
付属品	ドライバー(+)ビットNo.2×65mm	替カーボンブラシ	EA813RA-5	
最大トルク	115N·m	締付能力	小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12	

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱

回転速度を変更できる無段変速スイッチ

手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用

長いネジやボルトの締付けに

最大締付トルク115N·mで強力ネジ締め

株式会社エスコ