

品番：EA813DN-13

品名：(1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 46,800円(税抜) / 51,480円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 46,800円(税抜) / 51,480円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/20 22:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0832ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |  |                   |  |
|----------|--|-------------------|--|
| メーカー     | HIKOKI   | 型番                | WR36DE(NN)   |
| 用途       | 構造物締結用などの各種ボルト・ナットの締付け、ゆるめに  | 仕様                | 本体のみ(バッテリー・充電器 別売)   |
| 適用バッテリー  | リチウムイオン(36V)   | 差込角               | 1/2"DR(12.7mm)   |
| 締付能力     | 普通ボルト:M10~M24<br>高力ボルト:M10~M20   | 最大締付トルク           | 630N・m<br>※M24高力ボルト(強度区分10.9)を5秒締付け  |
| 最大ゆるめトルク | 900N・m<br>※3秒以内にゆるめられるM27(F10T)ボルトの締付けトルク  | 回転数               | 1:0~1,500min-1(回転/分)<br>2:0~1,800min-1(回転/分)<br>3:0~2,100min-1(回転/分)<br>4:0~2,400min-1(回転/分) |
| 打撃数      | 1:0~2,200min-1(打撃/分)<br>2:0~2,600min-1(打撃/分)<br>3:0~3,000min-1(打撃/分)<br>4:0~3,400min-1(打撃/分) | 防じん・耐水性能          | IP56(電池装着時、本体のみ)   |
| モーター     | 直流ブラシレスモーター  | サイズ(全長×高さ×セントライト) | 169×278×36mm   |
| 重量       | 2.6kg(EA813HF-17B装着時)  | 振動3軸合成値           | 13.5m/s <sup>2</sup>   |
| 適用充電器    | EA813H-18A   |                   |  |

<取り回しやすい軽量コンパクトボディ>

軽量2.7kg&コンパクト169mm(全長)で、狭い場所での取り回しやすさと、630N・mの締付けトルクでパワフルさを両立しました。

オートストップ機能(正転)、オートスロー機能(逆転)付き

オートストップ:設定された時間で自動停止して、ボトルの締め過ぎを防止します。

オートスロー:設定された時間・回転速度に自動で停止・変速しナットの脱落防止を補助します。

※スイッチ引き量が最大の時のみ、HiKOKI専用アプリでの設定が必要。

HiKOKI専用アプリで回転数(パワー):4段階設定

オートストップ時間:0.1~10秒で調節可能!(0.1秒刻み)

<作業量(目安)>

作業内容:ボルトの締付け(1.5秒)M16×55(F10T)

Ah:2.5Ah(マルチボルト)

1充電当たりの作業量:約240本

<防じん・耐水>

粉じんが侵入しにくい特殊風窓構造と主要部品の樹脂フルコーティングにより保護等級IP56も防じん・耐水機能を備え、粉じんの多い現場や不意の雨にも製品へのダメージを抑えます。

※IP56適合製品は、ほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するわけではありません。

過度なほこりの中、水中や雨中での使用・放置はしないでください。工具本体に蓄電池を装着した状態で、工具本体のみのIP56の保護等級に適合します。蓄電池の防じん・耐水を保証するものではありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.