

品番 : EA813DN-8A

品名 : DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 110,000円(税抜)／121,000円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 110,000円(税抜)／121,000円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/02/03 19:23現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0832ページ                      |      |   |



## 仕様

|          |  |       |  |
|----------|--|-------|--|
| メーカー     | HiKOKI                                       | 型番    | WR36DA(2XPZ)   |
| 仕様       | 樹脂ケースセット                                     | 最大トルク | 1,100N.m   |
| 締付能力     | 普通ボルト:M12～M30<br>高力ボルト:M10～M24               | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応(工具本体により自動で切り替わります。) |
| 充電時間     | 25分  | 回転数   | 弱1:0～600、弱2:0～900、中:0～1,200、強:0～1,500rpm                   |
| 打撃数      | 弱1:0～1,200、弱2:0～1,800、中:0～2,300、強:0～2,900回/分 | サイズ   | 221×290(H)mm   |
| 重量       | 3.7kg(バッテリー装着時)                              | 付属品   | バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース                                    |
| 防じん・耐水性能 | IP56   |       |  |

AC100V並みの強力パワーを実現

小形・軽量で取り回しやすい

締付け作業に合わせて4段階の打撃力に設定可能

無段变速付、ブレーキ付、正逆転可能、ライト付

電池残量表示付(バッテリー)

高効率で経済的なブラシレスモーター採用

ソケット別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.