品番: EA813DN-9A

品名: DC36.0V(3/4"DR) インパクトレンチ(充電式)



販売価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)				
カタログ価 格	104,000円(税抜)/114,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 23:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0849ページ				









## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WR36DD(2XPSZ)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
充電器	AC100V	充電時間	25分
打撃数	1:0~2200 2:0~2600 3:0~3000 4:0~3400回/分 (気温20℃満充電時)	回転数	1:0~1500 2:0~1800 3:0~2100 4:0~2400rpm (気温20℃満充電時)
締付能力	普通ボルト:M10~M24 高力ボルト:M10~M20	最大トルク	締付:630N·m 緩め:900N·m
付属品	バッテリー×2、充電器、電池カバー、樹脂ケース	差込角	3/4"DR
サイズ	169×276(H)mm	重量	2.7kg(バッテリー装着時)
防じん・耐水性能	IP56		

ソケット別売

Bluetooth機能が付いたバッテリーを標準付属

4段階のオートストップ機能(正転)で締め過ぎを防止します。

お手持ちのスマートフォンに専用アプリをダウンロードして、Bluetooth機能付きのバッテリーを本体に取り付けることでアプリから締付モードの回転数(4パターン)とオートストップ時間(0.1~10秒)を設定できます。

ソケット着脱部にフリクションリング機能採用によりソケットの交換作業がスムーズ!

高速の締め/緩めのスピードで作業時間を短縮

軽量コンパクトボディで取り回しがラク。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.