

品番：EA813H-26

品名：10.8-36V 2ポ° -ト急速充電器



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0831ページ0837ページ		



10.8V-36Vまで対応する2ポ° -ト充電器

#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UC18YDML
用途	HiKOKI製リチウムイオンバッテリーの充電	充電可能バッテリー	HiKOKI製リチウムイオンバッテリー 10.8V、14.4V、18V、36V ※対応している電圧でも充電不可のバッテリーがあります。
入力電源	単相交流 50/60Hz共用 電圧100V	最大出力電流	14.4V・18V:12.0A 10.8V:8.0A
USB端子	type-A	USB出力	電圧:5V、電流:2.1A
騒音値	45db(静音モード時:約30dB)	サイズ(W×D×H)mm	135×185×77.5
重量(g)	800	コード長	1.8m(2心ビニールコード)
冷却	対応(ファン付)		

静音モード搭載で使用場所を選ばず充電可能(ファン停止、ブザー音OFF)

USB端子搭載で電源接続時に限らず、電池側からの電力供給も可能(10.8V電池除く)

エンジン発電機でも使用可能。壁掛け接地可能。

充電ランプ・電池容量ランプ付

壁掛け接地可能

充電時間(リチウムイオンバッテリー)

36.0V/2.5Ah:[実用]約19分/[フル]約25分/[静音フル]約104分  
36.0V/5.0Ah:[実用]約30分/[フル]約40分/[静音フル]約166分  
18.0V/5.0Ah:[実用]約19分/[フル]約25分/[静音フル]約104分  
18.0V/4.0Ah:[実用]約30分/[フル]約40分/[静音フル]約83分  
18.0V/3.0Ah:[実用]約21分/[フル]約30分/[静音フル]約62分  
18.0V/2.0Ah:[実用]約15分/[フル]約20分/[静音フル]約42分  
14.4V/6.0Ah:[実用]約21分/[フル]約30分/[静音フル]約125分  
10.8V/4.0Ah:[実用]約21分/[フル]約30分/[静音フル]約54分  
10.8V/2.0Ah:[実用]約15分/[フル]約20分/[静音フル]約27分  
10.8V/1.5Ah:[実用]約11分/[フル]約15分/[静音フル]約20分

代替品



品番 EA813H-26A  
コメント 変更点:出力電流(10.8V充電時)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.