

品番：EA813H-26A

品名：10.8-36V 2ポ° -ト急速充電器



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 13:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UC18YDML(S)
充電可能バッテリー	リチウムイオン電池 10.8V(BSL12XXシリーズ) 14.4V(BSL14XXシリーズ) 18V(BSL18XXシリーズ) マルチボルト蓄電池(残量表示付)	入力電源	単相交流:50/60Hz共用 電圧:100V
最大出力電流	14.4V・18V:12.0A 10.8V:12.0A	USB端子	type-A
USB出力	電圧:5V 電流:2.1A	騒音値	45db(静音モード時:約30dB)
サイズ	135(W)×185(D)×77.5(H)mm	コード長	1.8m(2心ビニールコード)
重量	0.8kg	使用温度範囲	-10~40℃
冷却	対応(ファン付き)※静音モード時は停止	ブザー音	あり※静音モード時は停止

14.4V/18V/マルチボルト用充電器と10.8V用充電器の機能をもった1台2役の充電器

低騒音 約45dB(通常モード時)さらに、静音モードならほぼ無音!

10.8V充電器の半分の時間で充電でき、充電効率が大幅にアップします。

小形軽量でかさばり知らず、持ち運びに便利。

ブザー音、冷却ファンの音がせず、休憩や就寝時も快適に充電できます。※静音モード時は充電時間が長くなります。

USB type-A対応でコンセントが無くても電池からスマホ充電できる。※10.8Vリチウムイオン電池からの給電はできません。

壁掛け用穴付き ※充電器を壁に掛けて使用する場合は、木ねじ(吊り下げ用:4×20mm以上 2本)を用意し、落下しないようしっかりと固定してください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.