

品番：EA813PA-101A

品名：DC14.4V インパクトドライバー-セット(充電式)



販売価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
カタログ価格	86,100円(税抜) / 94,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/17 05:44現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			




仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品
<p>〈セット内容〉</p> <ul style="list-style-type: none">・充電式インパクトドライバー・両頭(+ビット)#2×65mm・両頭(+ビット)#2×110mm・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm・ソケットアダプター・ソケットセット(3/8"DR:6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm)・6本組コーティングストレートドリル・Hexドライバービットセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 全長:50mm)・マグネットキャッチ			
<p>〈充電式インパクトドライバー仕様〉</p>			
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	強モード160N・m 中モード150N・m 弱モード26N・m 即フルモード160N・m
締付能力	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 テクス:3.5~6mm 木ねじ:3.5~9.5mm	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約40分
回転数	強:0~2,800	打撃数	強モード:0~3,100回/分

	中:0~1,450 弱:0~950 テクス:0~2,800rpm 即フルモード:2,800rpm		中モード:0~2,500回/分 弱モード:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フルモード:3,100回/分
サイズ	127×232×60(H)mm	重量	1.6kg
防じん・耐水機能	IP56	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース		
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付			
ブラシレスモーター			

代替品

	<p>品番 EA813PA-113</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.