

品番：EA813PA-111A

品名：DC18.0V インパクトドライバー-セット(充電式)



販売価格	83,700円(税抜)／92,070円(税込)			
カタログ価格	83,700円(税抜)／92,070円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/04 05:11現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	18V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約60分
回転数	強、即フル:0～2,800rpm 中:0～1,450rpm 弱:0～950rpm テクス:0～2,800rpm	打撃数	強:0～3,100回/分 中:0～2,500回/分 弱:0～1,800回/分 テクス:0～2,500回/分 即フル:3,100回/分
最大トルク	強、即フル:170N・m 中:150N・m 弱:26N・m	締付能力	・ネジ締め 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約160本

			・穴あけ DLコア（φ21・石膏ボード12.5mm＋ コンパネ12.5mm）約100穴
サイズ	127×60×224(H)mm	重量	1.45kg
機能	無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付	防じん・耐水機能	IP56
カーボンブラシ	ブラシレスモーター		
〈セット内容〉			
充電式インパクトドライバー（EA813PA-11A）			
バッテリー×2個			
充電器			
樹脂ケース			
両頭(+)ビット#2×65mm			
両頭(+)ビット#2×110mm			
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm			
3/8”DR×1/4”HEX 65mm ソケットアダプター			
3/8”DRソケットセット…6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm			
6本組コーティングストレートドリル(六角軸/HSS-Coat) …1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm			
Hexドライバービットセット…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm			
10個用ソケットホルダー			
5本用ビットケース、10本用ビットケース			
マグネットキャッチ×2個			

代替品

	品番 EA813PA-113 コメント 仕様をご確認ください。
--	---