

			弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm 即フル:2,800rpm
打撃数	強:0~3,100回/分 中:0~2,500回/分 弱:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分	重量	1.7kg
付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース		

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

M12高力ボルト締め連続作業量

トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。

米松へのφ4.5×120mm木ネジ締めスピード

トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。

モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。

影が出にくい2灯LEDを新搭載


ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー

予備ビットの収納スペースを確保

使い勝手を大幅に向上した新設計ケース

- ・長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。
- ・ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。
- ・ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。

代替品

	<p>品番 EA813PA-113</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.