




			弱:0~950rpm テクス:0~2, 800rpm 即フル:2, 800rpm
打撃数	強:0~3, 100回/分 中:0~2, 500回/分 弱:0~1, 800回/分 テクス:0~2, 500回/分 即フル:3, 100回/分	重量	1.7kg
付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース		
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付			
M12高力ボルト締め連続作業量			
トルクとモーター回転数をアップし、その能力を「Smart BL」でフル活用。長いネジ締めにかかる時間を短縮。			
米松へのφ4.5×120mm木ネジ締めスピード			
トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。			
モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。			
影が出にくい2灯LEDを新搭載			
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー			
予備ビットの収納スペースを確保			
使い勝手を大幅に向上した新設計ケース			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・長いソケット、厚みのあるチャック、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。</li> <li>・ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。</li> <li>・ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。</li> </ul>			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA813PA-113</p> <p><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。</p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.