

品番：**EA813PA-11A**

品名：DC18V インパクトドライバー(充電式)



販売価格	92,800円 (税抜) / 102,080円(税込)		
カタログ価格	92,800円(税抜) / 102,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/19 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1PN2G-B
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	強、即フル:170N・m 中:150N・m 弱:26N・m
締付能力	<p>・ネジ締め 万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)160本</p> <p>・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約160本</p> <p>・穴あけ DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴</p>	バッテリー	18V(リチウムイオン3.0Ah)

充電器	AC100V	充電時間	実用:約40分 フル:約55分
回転数	強、即フル:0~2,800rpm 中:0~1,450rpm 弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm	打撃数	強:0~3,100回/分 中:0~2,500回/分 弱:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分
サイズ	127×60×224(H)mm	重量	1.45kg
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
防じん・耐水機能	IP56		

「Smart BL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。

足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード
トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。

影が出にくい2灯LEDを新搭載
2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。

ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
ビットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。

予備ビットの収納スペースを確保
本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。

新風路設計
モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。

電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。

優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

ブラシレスモーター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.