

品番：EA813PA-126A

品名：DC14.4V マルチインパクトドライバー-セット(充電式)



販売価格	89,400円(税抜)／98,340円(税込)		
カタログ価格	89,400円(税抜)／98,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 09:44現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A9LJ2F-B※ESCOオリジナル セット品
〈セット内容〉 ・充電式インパクトドライバー ・両頭(+) ビット#2×65mm ・両頭(+) ビット#2×110mm ・両頭ビット(+) #2・(-)6.0mm ・ソケットアダプター ・ソケットセット(3/8”DR:6・7・8・10・11・12・14・16・17・19mm) ・6本組コーティングストレートドリル ・Hexドライバービットセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 全長:50mm) ・マグネットキャッチ			
〈充電式インパクトドライバー仕様〉			
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	インパクト:115N・m ドリルHigh:9N・m ドリルlow:26N・m
締付能力	木ねじ: φ3.5～φ9.5mm テクスネジ: φ3.5～φ6mm 普通ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約35分
回転数	インパクトモード時:0～1,850回転/分 ドリルHighモード時:145～980回転/	打撃数	インパクトモード時:0～3,000回/分

	分 ドリルLowモード時:50～300回転/分		
穴あけ能力	木エドリルビット: φ 35mm 鉄エドリルビット: φ 13mm 鉄エホールソー: φ 33mm	サイズ	198×234×61(H)mm
重量	1.8kg	防じん・耐水機能	IP56
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時:21段切替 約0.7～4.4N・mまで約0.2N・mきざみ	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
振動3軸合成値	7.5m/s2	付属品	急速充電器、バッテリー×2個、プラスチックケース
インパクト/ドライバードリル切替式			
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.