

品番：EA813PA-13

品名：DC18.0V/3.0Ah インパクトドライバ-(赤/充電式)



販売価格	92,800円(税抜) / 102,080円(税込)		
カタログ価格	92,800円(税抜) / 102,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 03:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



トリガーを引くと即座に最大パワーで始動する「即フル」モード搭載

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ76A1PN2G-R
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	強:170N・m 中:150N・m 弱:26N・m
締付能力	普通ボルト:M6~M16 高力ボルト:M6~M12 テクス:φ3.5~6mm 木ねじ:φ3.5~9.5mm	バッテリー	18.0V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約55分
回転数	強:0~2,800rpm 中:0~1,450rpm 弱:0~950rpm テクス:0~2,800rpm 即フル:2,800rpm	打撃数	強:0~3,100回/分 中:0~2,500回/分 弱:0~1,800回/分 テクス:0~2,500回/分 即フル:3,100回/分
サイズ	127×60×224(H)mm	重量	1.45kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース

電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付

「Smart BL」ベクトル制御技術搭載

高力ボルト締めや長いネジ締めなど、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。
ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。

M12高力ボルト締め連続作業量。1.5秒ごとに1.5秒締め可能。

足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。

ブラシレスモーター搭載でモーター寿命2倍

新風路設計で冷却効果アップ。モーター周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.