

品番 : EA813PA-19

品名 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)



販売価格	84,500円(税抜)／92,950円(税込)		
カタログ価格	84,500円(税抜)／92,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 04:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業や、間柱のあいだでのビス打ちなど、狭所作業のお悩みを98mmのヘッドサイズで解決

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1PD1J18D-R
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	強モード:155N·m 中モード:120N·m 弱モード:40N·m
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用	充電器	AC100V
充電時間	約40分	回転数	強:0~2,700 中:0~1,600 弱:0~1,000 テクス:0~2,700rpm
打撃数	強モード:0~4,100回/分 中モード:0~3,100回/分 弱モード:0~1,000回/分 テクス:0~2,100回/分	締付能力	普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M10 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm
LEDライト	3モード(スイッチ運動・手動ON・手動OFF)	サイズ	98×59×243(H)mm
重量	1.5kg	カラー	赤
防じん・耐水機能	IP56	チャック	新ワンタッチピットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)

付属品	急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース	
ブラシレスモーター		
パナソニック従来品の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。		
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載:高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。		
別売のアタッチメントを付け替えることで、インパクトドライバーで様々な作業が可能に。		
アタッチメント(EA813PA-81・-82:別売)接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。		
アタッチメント(別売)が本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、安定した作業を実現。		
ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.