

品番：EA813PA-26A

品名：DC14.4V マルチインパクトドライバ- (充電式)



販売価格	102,200円(税抜) / 112,420円(税込)		
カタログ価格	102,200円(税抜) / 112,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 03:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A9LJ2F-B
仕様	プラスチックケースセット	最大トルク	インパクト:115N・m ドリルHigh:9N・m ドリルLow:26N・m
締付能力	木ねじ: φ3.5~φ9.5mm テクスネジ: φ3.5~φ6mm 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12	バッテリー	14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約35分
回転数	インパクトモード時:0~1,850回転/分 ドリルHighモード時:145~980回転/分 ドリルLowモード時:50~300回転/分	打撃数	インパクトモード時:0~3,500回/分
穴あけ能力	木工ドリルビット: φ35mm 鉄工ドリルビット: φ13mm 鉄工ホールソー: φ33mm	サイズ	198×61×234(H)mm
重量	1.8kg	防じん・耐水機能	IP56
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時:21段切替 約0.7~4.4N・mまで約0.2N・mきざみ	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
振動3軸合成値	7.5m/s <sup>2</sup>	付属品	急速充電器、バッテリー×2個、プラス

チックケース

インパクト/ドライバードリル切替式

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.