

品番：EA813PA-31

品名：DC 18V マルチインパクトドライバ(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 99,300円(税抜) / 109,230円(税込)   |      |   |
| カタログ価格  | 99,300円(税抜) / 109,230円(税込)   |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/04 03:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0847ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                               |  |         |  |
|-------------------------------|--|---------|--|
| メーカー                          | パナソニック   | 型番      | EZ75A9PN2G-B   |
| バッテリー                         | 18Vリチウムイオン電池3.0Ah  | 充電器     | AC100V   |
| 充電時間                          | 約35分   | 最大締付トルク | インパクトモード時:135N・m<br>ドリルHighモード時:10N・m<br>ドリルLowモード時:28N・m          |
| 回転数                           | インパクトモード時:0~2,300rpm<br>ドリルHighモード時:180~1,200rpm<br>ドリルLowモード時:60~380rpm | 打撃数     | インパクトモード時:0~3,500回/分   |
| 穴あけ能力                         | 木工ドリルビット:~φ35mm<br>金工ドリルビット:~φ13mm<br>金工ホールソー:~φ33mm                     | 締付能力    | 木ねじ:φ3.5~φ9.5mm<br>テクスねじ:φ3.5~φ6mm<br>普通ボルト:M6~M14<br>高力ボルト:M6~M12 |
| サイズ                           | 198×61×226(H)mm  | 重量      | 1.7kg  |
| 付属品                           | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース   |         |  |
| インパクト/ドライバードリル切替式             |  |         |  |
| 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付 |  |         |  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

