

品番：EA813PA-41

品名：DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバ-(赤/充電式)



販売価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
カタログ価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0846ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1P31F10D-R
仕様	セット	最大トルク	約165N・m
締付能力	普通ボルト:M6~M12 テクスねじ:φ3.5~6mm 木ねじ:φ3.5~9.5mm	バッテリー	10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
充電器	充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:60W 質量:640g	充電時間	実用充電:約25分 フル充電:約45分
回転数	0~2750回転/分	打撃数	0~3700回転/分
サイズ	138×68×219mm	重量	1.1kg
付属品	EZ9K01:プラスチックケース EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)	チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
振動3軸合成値	11.8m/s <sup>2</sup>	能力(目安・フル充電で)	ネジ締め:万能ビス・米松(φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄

(φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本  
ボルト締め:ボルト(M8×25mm・板厚  
10mm、普通ボルト)約460本

電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。

ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。

1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。

上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。

幅広い作業範囲をカバー。  
一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。

低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.