

品番：EA813PA-82

品名：アングルアタッチメント



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/17 17:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0847ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ9HX501 |
| チャック | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) | 全長 | 103mm |
| センターハイト | 18mm | ヘッドハイト | 53mm |
| 取付角度 | 8方向(45°きざみ) | 重量 | 250g |
| ねじ締め能力 | 万能ビス・米松: 3.5~6.8mm テクス・SPC(板厚1.6mm): 3.5~6mm | 穴あけ能力 | 木工ドリル・パーティクルボード(板厚20mm): ~φ35mm 木工ホールソー・パーティクルボード(板厚20mm): ~φ36mm |
| 適合品番 | EA813PA-4、-5、-18、-19、 EA813PB-61用 | | |

配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。

狭所作業が快適。

8方向に取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

