

品番：EA813PA-82

品名：アングルアタッチメント



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/04 04:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0847ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |   |        |  |
|---------|---|--------|--|
| メーカー    | パナソニック  | 型番     | EZ9HX501   |
| チャック    | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)                   | 全長     | 103mm  |
| センターハイト | 18mm  | ヘッドハイト | 53mm   |
| 取付角度    | 8方向(45°きざみ)                                     | 重量     | 250g   |
| ねじ締め能力  | 万能ビス・米松: 3.5~6.8mm<br>テクス・SPC(板厚1.6mm): 3.5~6mm | 穴あけ能力  | 木工ドリル・パーティクルボード(板厚20mm): ~φ35mm<br>木工ホールソー・パーティクルボード(板厚20mm): ~φ36mm |
| 適合品番    | EA813PA-4、-5、-18、-19、<br>EA813PB-61用            |        |  |

配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。

狭所作業が快適。

8方向に取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

