

品番：EA813PA-84

品名：圧着アタッチメント



販売価格	165,800円(税抜) / 182,380円(税込)		
カタログ価格	165,800円(税抜) / 182,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0847ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ9HX502
適合品番	EA813PA-4、-5、-18、-19用	全長	176mm
重量	1.6kg	取付角度	8方向(45度きざみ)
公称出力	40kN	圧着範囲(ダイスの組合せ)(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)	コネクタ14mm <sup>2</sup> :オスダイス14-38 コネクタ22mm <sup>2</sup> :オスダイス14-38 コネクタ38mm <sup>2</sup> :オスダイス14-38 コネクタ60mm <sup>2</sup> :オスダイス60mm <sup>2</sup> (メスダイスは14-60にて共用)
能力	CV線(14mm <sup>2</sup> ):約310回 CV線(22mm <sup>2</sup> ):約220回 CV線(38mm <sup>2</sup> ):約105回 CV線(60mm <sup>2</sup> ):約100回	付属品	オスダイス14-38、オスダイス60、アルミケース

対応のインパクトドライバーに装着するだけで、圧着作業が可能になる「圧着アタッチメント」、対応のインパクトドライバー/ドリルドライバーに装着するだけで、ケーブル切断が可能になる「ケーブルカッターアタッチメント」が登場。

結線作業の作業時間を効率化し、作業時の負担を軽減します。

アタッチメント接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまな角度での作業を快適にします。

正転で圧着、逆転でリリース。圧着完了の確認ができるカラーライン付き。

上向きの圧着作業でも手軽でカンタンに様々な角度での作業を快適にします

ストラップを付けて作業することで高所作業でも安心安全。

アルミケース付

別売のケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)を使用することで、ビス締め、ケーブル切断、圧着作業をスムーズに

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.