

品番：EA813PB-11A

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	102,600円(税抜) / 112,860円(税込)		
カタログ価格	102,600円(税抜) / 112,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0846ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ74A3PN2G-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン電池3.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約55分
回転数	低速:20~530回転/分 高速:70~1,800回転/分	能力	サイディング:~φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~φ8mm、テクス:~φ6mm、小ねじ:~M5
サイズ	189(W)×68(D)×238(H)mm(バッテリー含む)	重量	1.75kg
最大締付トルク(弾性体締付トルク)	高速:12N・m(122kgf・cm) 低速:32N・m(327kgf・cm)	最大締付トルク(剛性体締付トルク)	低速:50N・m(510kgf・cm)
チャック能力	1.5~13mm	防じん・耐水性能	IP56
穴あけ	《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約25穴 《Highモード》木工・米松(φ15×120mm)約140穴 《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)約90穴 《Highモード》(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴	ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約950本 《Highモード》コーチネジ・米松(M6×80mm)約180本
クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5~4.4N・m)	付属品	急速充電器、電池パック(18V・3.0Ah)

	{5~45kgf·cm}まで約0.23N·m {2.36kgf·cm}きざみ)		0Ah)×2個、樹脂ケース
色	黒		
14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー			
ブラシレスモーター			
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付			
<p>「Smart BL」ベクトル制御技術搭載 窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。</p>			
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。			
<p>タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載 タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。 自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。</p>			
LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。LEDの明るさを約150%アップ(メーカー比)。ビット先端をクッキリ。			
予備ビットの収納スペースを確保。本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。			
長期使用による先端工具のすべりを抑制。チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持。			
先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。			
積み重ねても崩れにくい。ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.