品番: EA813PB-1A

品名: DC14.4V ドライバードリル(充電式)



販売価格	87,800円(税抜)/96,580円(税込)				
カタログ価 格	87,800円(税抜)/96,580円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 04:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0865ページ				













仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ74A3LJ2F-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	高速:70~1,450回転/分、低速: 30~430回転/分	能力	金工ホールソー: ϕ 33mm、木工: \sim ϕ 38mm、木ねじ: \sim 8mm、テクス: \sim 6mm、小ねじ: \sim M5
サイズ	189×68×246(H)mm	重量	1.85kg
最大締付トルク(弾性体 締付トルク)	高速:10N·m(102kgf·cm)、低速: 28N·m(286kgf·cm)	最大締付トルク(剛性体 締付トルク)	低速:40N·m(408kgf·cm)
チャック能力	1.5~13mm	防じん・耐水性能	IP56
穴あけ	《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約35穴 《Highモード》木工・米松 (φ15×120mm)約160穴 《Highモード》木工・米松 (φ21×120mm)約100穴	ネジ締め	《Highモード》木ネジ・米松(φ4. 1×25mm)約1600本
クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5~4.4N·m {5~45kgf·cm}まで約0.23N·m {2.36kgf·cm}きざみ)	付属品	急速充電器、電池パック(14.4V・5. 0Ah)×2個、樹脂ケース
色	黒		

14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー

ブラシレスモーター

スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付

窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。

「Smart BL」ベクトル制御技術搭載(メーカー側で特許出願中)で、トルクアップにより穴あけ作業が快適に

「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ

タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。 タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。 自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。

本体を軽量化し、取り回しやすさを向上

アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。

LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。

LEDの明るさを約150%アップ(メーカー比)。ビット先端をクッキリ。

予備ビットの収納スペースを確保

本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。

長期使用による先端工具のすべりを抑制

チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持

先端工具をキレイに収納。

長い木エドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能

積み重ねても崩れにくい

ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.