

品番 : EA813PB-36A

品名 : DC18.0V/5.0Ah ドライバードリル(黒/充電式)



販売価格	115,600円(税抜) / 127,160円(税込)		
カタログ価格	115,600円(税抜) / 127,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/11 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0846ページ		



## 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1DD4J18D-B
仕様	プラスチックケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応
充電器	AC100V	充電時間	約40分
回転数	高速:70~1800回転/分 低速:20~530回転/分	能力	<p>【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚み1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴</p> <p>【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルト L=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4x13mm、厚み1.6mm)約300本(High 3段)</p>

最大締付トルク	高速:約15N・m 低速:約35N・m [剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m	クラッチ作業トルク	高速:約3~5N・m 低速:約3~5N・m
チャック	キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)	LEDライト	スイッチ連動
サイズ	173×66×254(H)mm	重量	1.9kg
カラー	黒	防じん・耐水	IP56
機能	電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライト	付属品	急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース

新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現

Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー

ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止

※全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。

18Vも14.4Vも使えるデュアル式

タップ立て作業・タップさらに可能なタップモード搭載

予備ビット収納ホルダー付き

本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。

樹脂ケースの上蓋に先端工具類を収納するスペース付き。

状態表示ランプで設定クラッチによる正常な締付完了を緑ランプで、高温・過電流・接触不良を赤ランプでお知らせ。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.