


品番：EA813PB-41

品名：DC18.0V ドライバードリル(充電式)



販売価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)		
カタログ価格	113,000円(税抜) / 124,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0845ページ		



### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7450LJ2S-H
仕様	樹脂ケースセット	最大トルク	低速:40N・m、高速:13.9N・m
チャック能力	1.5~13mm	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約60分
回転数	低速:50~430回rpm、高速:160~1,650rpm	能力	鉄鋼:φ13mm、木工:φ36mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、コアドリル:125mm
サイズ	218×63×248(H)mm	重量	2.15kg
防じん・耐水性能	IP56	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、補助ハンドル

二段変速、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付

Highモードでスムーズな穴あけ。

4つのブラシを備えた大型モーターを採用。負荷がかかっても回転をしっかり維持できるので、高負荷作業でもモーターが焼けにくい。

高負荷作業に強い。

ビット別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.