

品番：EA813PB-51

品名：DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式)



販売価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
カタログ価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 05:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0845ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1D31F10D-R
仕様	セット	最大トルク	高速:約6N・m 低速:約18N・m
チャック	キーレスチャック方式(φ0.8~10mm)	バッテリー	10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
充電器	充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:60W 質量:640g	充電時間	実用充電:約25分 フル充電:約45分
回転数	《高速》0~1550回転/分 《低速》0~400回転/分	サイズ	159×68×219mm
重量	1.2kg	クラッチ	15段階
付属品	EZ9K01:プラスチックケース EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)	作業レンジ(mm)	木ネジ(米松):φ2.1~6.8 テクス(対SPC・厚み2.3mm):φ3.5~φ6 小ネジ:M3~M5 木工(対米松・厚み120mm):~φ21 金工(対鉄板・厚み2.3mm):~φ10 金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm):~φ21

能力(目安・フル充電で)	<p>ネジ締め:《高速モード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚1.6mm)約310本</p> <p>穴あけ:《低速モード》金工ホルソー・SPC(φ20×1.6mm)約14穴、《高速モード》木工・米松(φ15×20mm)約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(φ100×12.5mm)約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(φ100×6mm)約35穴</p>	
電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付		
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。		
1.2Kgの軽量本体で軽作業も快適。		
10mmキーレスチャックでビットからドリルまで多様な先端工具に対応し、幅広い作業が可能。		
LEDライトで暗所作業が快適。		
軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.