

品番：**EA813PB-61**

品名：DC18.0V ドライバードリル(黒/充電式)



販売価格	93,000円 (税抜) / 102,300円(税込)		
カタログ価格	93,000円(税抜) / 102,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 02:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ1DD2J18D-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン電池5.0Ah)14.4V(リチウムイオン)両対応
充電器	AC100V	充電時間	実用:約40分 フル:約60分
回転数	高速:70~1,800回転/分 低速:20~530回転/分	能力	サイディング:~φ65mm(High) ・~φ80mm(Low)、金工ホールソー: φ21mm(High)・~φ33mm(Low)、 金工:~φ10(High)・φ13mm(Low)、 木工:~φ21mm(High)・~φ38mm (Low)、木ネジ:~φ6mm(High) ・φ6~8mm(Low)、テクス: ~φ6mm、機械ネジ:M5~M8
能(目安・フル充電で)	●ネジ締め (Lowモード)コーチネジ・米松 (φ6×80mm)約210本、(Lowモード) コーチネジ(φ8×80mm)約140 本、(Highモード)テクスネジ・SPC (φ6×13mm・板厚1.6mm)約1,150 本 ●穴あけ	サイズ	133×64×253(H)mm

	(Highモード)ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・集成材(φ15×120mm)約220穴、(Highモード)木工・集成材(φ21×120mm)約140穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴		
重量	約1.75kg	防じん・耐水性能	IP56
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース	最大トルク	高速:約11N・m 低速:約30N・m 剛性体締付トルクの場合低速:約45N・m
チャック能力	新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)	クラッチ作動トルク	高速:約3~7N・m 低速:約3~18N・m
LEDライト	スイッチ連動		

多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能

ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ

(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズを実現。

全長133mm:内寸の短い箇所での電線通し穴あけでも取り回しがラク

高密度ブラシレスモーター搭載

電子クラッチ「+BRAIN」搭載

タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズに。

自在のアタッチメント(別売)で穴あけからケーブル切断まで

アングルアタッチメント:狭所での穴あけがスマート
 スミ打ちアタッチメント:天井際、壁際の穴あけが快適
 ケーブルカッターアタッチメント:CV線単心100m²までの切断が可能
 キイレスチャックアタッチメント:軸径φ1.5~13mmまでの先端工具が使用可能

アタッチメント(EA813PA-81・-82)(別売)を付け替えることで狭所、隅、窓際など自在に対応でき、入り組んだ場所でもスムーズに美しい仕上げをサポートします。

ケーブルカッターアタッチメント(EA813PA-87)(別売)を使用することで、CV線100m²までの切断が可能※18Vバッテリーを使用した場合の数値です。

代替品

	<p>品番 EA813PB-61A</p> <p>コメント 変更点:最大締付・クラッチ作動トルク</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.