

品番 : EA813PC-101A

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリルセット(充電式)



販売価格	113,600円(税抜) / 124,960円(税込)		
カタログ価格	113,600円(税抜) / 124,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 02:44現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0847ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ79A3PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
仕様	セット		
〈セット内容〉			
EA813PC-1A	充電式振動ドライバードリル	バッテリー	18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間	約55分	チャック能力	1.5~13mm
回転数	低速:20~530、高速:70~1,800rpm	打撃数	低速:400~9,500、高速:1,260~32,300回/分
最大トルク	剛性体締付トルク:50N・m、低速:32N・m、高速:12N・m	能力	モルタル:~φ13mm、サイディング:φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、金工:φ13mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm
サイズ	192×68×238(H)mm	重量	1.8kg
機能	スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能	カーボンブラシ	ブラシレスモーター
防じん・耐水性能	IP56	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
7本組コンクリート用振動ドリル			

両頭(+) ビット#2×65mm
両頭(+) ビット#2×110mm
両頭ビット(+) #2・(-)6.0mm
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.