

品番 : EA813PC-101A

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリルセット(充電式)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 113,600円(税抜)／124,960円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 113,600円(税抜)／124,960円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/02 04:19現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0847ページ                      |      |    |



## 仕様

|      |        |    |                            |
|------|--------|----|----------------------------|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ79A3PN2G-B※ESCOオリジナルセット品 |
| 仕様   | セット    |    |                            |

### 〈セット内容〉

|            |  |         |   |
|------------|--|---------|---|
| EA813PC-1A | 充電式振動ドライバードリル                                      | バッテリー   | 18V(リチウムイオン3.0Ah)   |
| 充電時間       | 約55分   | チャック能力  | 1.5～13mm  |
| 回転数        | 低速:20～530、高速:70～1,<br>800rpm                       | 打撃数     | 低速:400～9,500、高速:1,260<br>～32,300回/分   |
| 最大トルク      | 剛性体締付トルク:50N・m、低速:<br>32N・m、高速:12N・m               | 能力      | モルタル:～Φ13mm、サイディング:<br>Φ80mm、金工ホールソー:Φ33mm、<br>金工:Φ13mm、木工:～Φ38mm、木<br>ねじ:～8mm、テクス:～6mm |
| サイズ        | 192×68×238(H)mm                                    | 重量      | 1.8kg   |
| 機能         | スピードコントロール機能、正逆転、ブ<br>レーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締<br>め機能 | カーボンブラシ | ブラシレスモーター   |
| 防じん・耐水性能   | IP56   | 付属品     | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース  |

7本組コンクリート用振動ドリル

両頭(+)ビット#2×65mm

両頭(+)ビット#2×110mm

両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm

工具袋付

※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.