品番: EA813PC-1A

品名: DC18.0V 振動ドライバードリル(充電式)



販売価格	89,400円(税抜)/98,340円(税込)				
カタログ価 格	89,400円(税抜)/98,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 12:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0866ページ				

















仕様

	LL-18*					
メーカー	パナソニック	型番	EZ79A3PN2G-B			
バッテリー	18V(リチウムイオン電池3.0Ah)	充電時間	実用充電:約40分 フル充電:約55分			
チャック能力	1.5~13mm	回転数	低速:20~530回転/分 高速:70~1,800回転/分			
打擊数	低速:400~9,500回/分 高速:1,260~32,300回/分	打擊力	約2kN			
振動3軸合成値	11.2m/s2	最大トルク	剛性体締付トルク:50N·m 低速:32N·m 高速:12N·m			
能力	モルタル:〜 φ13mm、サイディング: φ80mm、金エホールソー: φ33mm、 金工: φ13mm、木工:〜 φ38mm、木 ねじ:〜8mm、テクス:〜6mm	一充電当たりの作業量	 穴あけ ・低速 ホルソーSPC(φ33×1.6mm)約30 穴 ・高速 ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約25 穴 木工・米松(φ21×120mm)約90穴 ウッディングコアドリル(φ65×窯業 系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴 モルタル(φ6.5×深さ30mm)約100穴 			

			ネジ締め ・高速 木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約 950本 テクスネジ・SPC(φ4×13mm・板厚 1.6mm)約370本			
防じん・耐水性能	IP56	サイズ	192×68×238(H)mm			
重量	約1.8kg	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース			
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能						
ブラシレスモーター						
ビット別売						
充電器	AC100V					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.