


品番 : EA813PD-101B

品名 : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)



販売価格	126,100円(税抜) / 138,710円(税込)		
カタログ価格	126,100円(税抜) / 138,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 00:33現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0848ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A3LJ2F-H※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・インパクトレンチ ・(1/2")インパクトソケットセット(6角) ・Lサイズ手袋 ・ツールキャリア		

<インパクトレンチ仕様>

- ・バッテリー: 14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
- ・充電時間: 約40分(実用充電)、約60分(フル充電)
- ・回転数: 強: 0~2,300、中: 0~1,400、弱: 0~1,000rpm
- ・打撃数: 強: 0~3,500、中: 0~2,800、弱: 0~2,000回/分
- ・締付能力: 普通ボルト: M6~M16、高力ボルト: M6~M12、木ねじ: 3.5~9.5mm、テクス: 3.5~6mm
- ・サイズ: 155×61×233(H)mm
- ・重量: 1.55kg
- ・防じん・耐水性能: IP56
- ・付属品: バッテリー×2個、充電器、プラスチックケース
- ・最大トルク: 200N・m(12.7ピンタイプソケット使用時)
- ・無段変速、電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト付

<インパクトソケットセット仕様>

- ・ソケットサイズ(6角): 10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
- ・エクステンションバー: 150mm
- ・差込角: 1/2"
- ・ソケット全長: 38~46mm
- ・ケースサイズ: (W)400×(D)108×(H)50mm

- ・重量:2.49kg
- ・ボールジョイント
- ・ケース付き
- ・無電解メッキ仕上
- ・ピン・Oリングのついたインパクト用ソケットをそのまま収納可能。
- ・個々の製品が決められた位置に固定されるので整理が容易

<手袋仕様>

- ・材質:合成皮革
- ・サイズ:Lサイズ
- ・全長:230mm
- ・掌周り:210mm
- ・厚さ:1.1mm
- ・掌周り:220mm
- ・中指長さ:88mm
- ・色:黒
- ・重量:約72g
- ・用途:土木建築・運送・一般作業等に使用
- ・柔らかく、摩擦に強い手袋で、水に濡れても滑りにくい
- ・小指を除く、指先滑り止め付。
- ・手首平ゴム、マジックテープ止め
- ・洗濯可能

<ツールキャリア仕様>

- ・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
- ・容量:26L
- ・重量:2.6kg
- ・材質:ポリエステル(600デニール)
- ・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、束ねることができます

持ち運びに便利なキャリアケース

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.