

品番：EA813PD-111B

品名：DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)



販売価格	109,900円(税抜) / 120,890円(税込)		
カタログ価格	109,900円(税抜) / 120,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 15:47現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			




持ち運びに便利なキャリーケースが付いたESCOオリジナルのインパクトレンチセット

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ75A8LJ2G-B※ESCOオリジナルセット品
最大トルク	280N・m	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
本体サイズ(W×D×H) mm	143×73×249	充電器	AC100V
チャック	1/2" DR リテーナリング(Cパネ)付 ピン方式	防じん・耐水性能	IP56
振動3軸合成値	12.8m/s ²	充電時間	実用充電時(約80%): 約40分 フル充電時: 約60分
締付能力	普通ボルト:M10~16 高力ボルト:M10~20 木ねじ:3.5~9.5mm テクス:3.5~6mm ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高	回転数	強:0~2,500rpm 中:0~1,500rpm 弱:0~1,000rpm

	カボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本		
打撃数	強:0~3,600回/分 中:0~2,900回/分 弱:0~1,900回/分	機能	電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト
セット内容	・EA813PD-13:充電式インパクトレンチ ・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース ・EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角) …10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150mm ・手袋(人工皮革) ・キャリーケースC	キャリーケース	サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm 素材:ポリエステル(600デニール) エクステンションバー、ボールジョイント
(1/2")インパクトソケットセット			
手袋(人工皮革)			
キャリーケース付			
ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。			
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式			
M20高カボルトの仮締め、M16高カボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。			

代替品

	品番 EA813PD-111C
	コメント 変更点:作業手袋なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.