




	カボルト)約470本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本		
打撃数	強:0~3,600回/分 中:0~2,900回/分 弱:0~1,900回/分	機能	電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト
セット内容	・EA813PD-13:充電式インパクトレンチ ・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース ・EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角) …10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150mm  ・手袋(人工皮革) ・キャリーケースC	キャリーケース	サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm 素材:ポリエステル(600デニール)  エクステンションバー、ボールジョイント
(1/2")インパクトソケットセット			
手袋(人工皮革)			
キャリーケース付			
ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。			
14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式			
M20高カボルトの仮締め、M16高カボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。			

#### 代替品

	<b>品番</b>	EA813PD-111C
	<b>コメント</b>	変更点:作業手袋なし

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.