

品番：EA813PD-111B

品名：DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 109,900円(税抜) / 120,890円(税込)  |      |    |
| カタログ価格  | 109,900円(税抜) / 120,890円(税込)  |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/01 16:55現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ |                              |      |    |



ESCO オリジナルツールバッグ  
ワイヤー口差し込み  
 専用ワイヤー口は  
 スリット構造で、  
 工具がそのまま  
 収納可能で、  
 シンプル構造で、  
 持ち運びが楽々  
 になります。




持ち運びに便利なキャリーケースが付いたESCOオリジナルのインパクトレンチセット

仕様

|                    |  |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
| メーカー               | パナソニック   | 型番       | EZ75A8LJ2G-B※ESCOオリジナル<br>セット品               |
| 最大トルク              | 280N・m   | バッテリー    | 18V(リチウムイオン5.0Ah)                            |
| 本体サイズ(W×D×H)<br>mm | 143×73×249   | 充電器      | AC100V                                       |
| チャック               | 1/2" DR リテーナリング(Cパネ)付<br>ピン方式  | 防じん・耐水性能 | IP56   |
| 振動3軸合成値            | 12.8m/s <sup>2</sup>   | 充電時間     | 実用充電時(約80%):約40分<br>フル充電時:約60分               |
| 締付能力               | 普通ボルト:M10~16<br>高力ボルト:M10~20<br>木ねじ:3.5~9.5mm<br>テクス:3.5~6mm<br>ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高<br>力ボルト)約350本<br>ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高 | 回転数      | 強:0~2,500rpm<br>中:0~1,500rpm<br>弱:0~1,000rpm |

|  |  |         |   |
|--|--|---------|---|
|  | カボルト)約470本<br>ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1,900本  |         |   |
| 打撃数  | 強:0~3,600回/分<br>中:0~2,900回/分<br>弱:0~1,900回/分   | 機能      | 電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト                       |
| セット内容  | ・EA813PD-13:充電式インパクトレンチ<br>・バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース<br>・EA164MA:(1/2")インパクトソケットセット(6角)<br>…10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、150mm<br><br>・手袋(人工皮革)<br>・キャリーケースC | キャリーケース | サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm<br>素材:ポリエステル(600デニール)<br><br>エクステンションバー、ボールジョイント |
| (1/2")インパクトソケットセット   |  |         |   |
| 手袋(人工皮革)   |  |         |   |
| キャリーケース付   |  |         |   |
| ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。                                      |  |         |   |
| 14.4V/18V両方の電池が使える「デュアル」方式   |  |         |   |
| M20高カボルトの仮締め、M16高カボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 |  |         |   |

#### 代替品

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
|  | <b>品番</b>   | EA813PD-111C |
|  | <b>コメント</b> | 変更点:作業手袋なし   |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.