

品番 : EA813PE-11B

品名 : DC 7.2V インパクトドライバー-(スティック型/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,500円(税抜) / 50,050円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,500円(税抜) / 50,050円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/26 09:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0846ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-------------------------------------|---------|--|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7521F07D-B |
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.9Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約55分(フル充電) 約45分(実用充電) |
| 回転数 | 0~2300rpm | 打撃数 | 0~2800回/分 |
| 最大トルク | 25N・m | 締付能力 | 【ネジ締め】 コーススレッド・米松(φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本 【ボルト締め】 ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本 |
| サイズ | 235×44×146(H)mm(折り曲げ時) | 重量 | 550g |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm) | 振動3軸合成値 | 6.2m/s2 |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | 適合サイズ | 木ねじ:4.1mmまで 普通ボルト:M10まで |

高力ボルト:M6まで

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付

2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。

電池の使い過ぎや高温を防止

スイッチの長寿命化を追求

ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.