品番: EA813PE-121

品名:[充電式]インパクトドライバー・作業灯セット



販売価格	61,400円 (税抜)/ 67,540円(税込)				
カタログ価 格	61,400円(税抜)/67,540円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/24 10:30現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0866ページ				





インパクトと2面フレキシブルライトのセットで狭所や暗所での作業効率アップに。

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7521X-B+EZ3720LA2S- B※ESCOオリジナルセット品
電圧	7.2V	最大トルク	25N·m(255kgf·cm)
バッテリー容量	1.5Ah	セット内容	作業灯、7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.5Ah)・充電器
バッテリー	7.2V(リチウムイオン5.0Ah)	充電器	AC100V
打擊数	0~2,600回/分	回転数	0~2300回rpm
明るさ	450ルーメン(明るさ:強)	連続点灯時間	強:約2時間、中:約4時間、弱:16時間
サイズ	インパクトドライバー:235×44×146 (H)mm(折り曲げ時) 作業灯:125×49×257(H)mm	重量	インパクトドライバー:550g 作業灯:360g
締付能力	ボルト:〜M6 高力ボルト:〜M10 木ねじ:〜4.1mm		

(インパクトドライバー)

二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付

2WAY(スポットLED・ワイドLED)LEDライト搭載で、暗所・狭所作業で使用可能。

(作業灯)

2way 照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射) 2面フレキシブルライト、吊り下げフックマグネットベース付明るさ3段階切替、電池切れお知らせ機能付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.