

品番 : EA813PE-131

品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(電気工事/充電式)



販売価格	52,500円(税抜)／57,750円(税込)		
カタログ価格	52,500円(税抜)／57,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/02 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0845ページ		



ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7421LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>	EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式) #2 絶縁ビット 100・150mm トルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5	仕様	樹脂ケースセット
最大トルク	低速:6.0N・m 高速:2.0N・m	能力	小ねじ:M2.5～M5、 木ねじ:2.1～4.1mm
バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.5Ah)	充電器	AC100V
充電時間	約55分	回転数	低速:300rpm、高速:900rpm
サイズ	243×46×147(H)mm	重量	550g
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース		

6.35mm六角軸

オートストップ機能、二段变速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付

軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。

配電盤のトルク管理に

ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット

トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。

トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。

ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット

代替品



品番 EA813PE-131A
コメント 変更点:バッテリー容量

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.