

品番 : EA813PE-1A

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(スティック型/充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,600円(税抜) / 45,760円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,600円(税抜) / 45,760円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/04 04:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0845ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7410F03D-B |
| バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.9Ah) | 充電時間 | 約35分(フル充電) 約20分(実用充電) |
| 充電器 | AC100V | 回転数 | 低速:200rpm 高速:600rpm |
| 能力 | 【ネジ締め】 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mm/バネ座金付):約960本 【穴あけ】 金工・SPC(φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm):約160穴 | 適合サイズ | 小ねじ:M2.5~M5 木ねじ:φ2.1~φ4.1mm |
| 最大トルク | 低速:4.4N・m 高速:1.5N・m | サイズ | 217×46×134(H)mm |
| 重量 | 480g | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
| 6.35mm六角軸 | | | |
| 二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付(ON・OFFスイッチ付) | | | |

電池切れお知らせランプ付

ショートグリップだから電工袋に収めやすく、携帯もラク。

ラバー付グリップで汗をかいても滑りにくく、しっかり握れます。

13mmと11.5mmの段付ビットに対応。お手持ちのビットが有効に使えます。

クラッチは高い精度オートストップ機能付

クラッチがはたらくと同時に電源をOFF。繰り返し締め付けてもトルクのバラツキが少なく、正確にネジ締め。

クラッチ設定を保持する着脱式クラッチ固定カバー

工場での組み立て作業など、同じトルクでネジ締めする時に便利。

ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.