

品番 : EA813PE-1A

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(スティック型/充電式)



販売価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
カタログ価格	41,600円(税抜) / 45,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/19 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0845ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7410F03D-B
バッテリー	3.6V(リチウムイオン1.9Ah)	充電時間	約35分(フル充電) 約20分(実用充電)
充電器	AC100V	回転数	低速:200rpm 高速:600rpm
能力	【ネジ締め】 木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mm/バネ座金付):約960本 【穴あけ】 金工・SPC(φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm):約160穴	適合サイズ	小ねじ:M2.5~M5 木ねじ:φ2.1~φ4.1mm
最大トルク	低速:4.4N・m 高速:1.5N・m	サイズ	217×46×134(H)mm
重量	480g	付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
6.35mm六角軸			
二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付(ON・OFFスイッチ付)			

電池切れお知らせランプ付

ショートグリップだから電工袋に収めやすく、携帯もラク。

ラバー付グリップで汗をかいても滑りにくく、しっかり握れます。

13mmと11.5mmの段付ビットに対応。お手持ちのビットが有効に使えます。

クラッチは高い精度オートストップ機能付

クラッチがはたらくと同時に電源をOFF。繰り返し締め付けてもトルクのバラツキが少なく、正確にネジ締め。

クラッチ設定を保持する着脱式クラッチ固定カバー

工場での組み立て作業など、同じトルクでネジ締めする時に便利。

ケース上蓋に先端工具類を収納できるスペース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.