

品番：EA813PE-22A

品名：DC 7.2V/1.5Ah ドライバードリルセット(充電式)



販売価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)		
カタログ価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ7421 LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
仕様	樹脂ケースセット	<セット内容>	・DC 7.2V ドライバードリル(充電式) ・#2x100mm [+]細硬ビット(細軸/2本) ・2.0~4.0mm 5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)
本体仕様			
最大トルク	低速:6.0N・m 高速:2.0N・m	バッテリー	7.2V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器	AC100V	充電時間	約55分
回転数	低速:300rpm 高速:900rpm	能力	小ねじ:M2.5~M5 木ねじ:2.1~4.1mm
サイズ	243×46×147(H)mm	重量	550g
付属品	バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース		
6.35mm六角軸			
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付			
[+]細硬ビット仕様 ●サイズ…#2			

- 全長…100mm
- 入数…2本
- 六角シャンク…6.35mm(1/4")
- マグネット付
- 超細軸設計で角・際・スキマのネジ回しに最適
- 摩耗強く耐久性抜群
- サビに強いメッキ仕上げ

鉄工用ドリル仕様

- 入数…5本
- サイズ…2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm
- 材質…HSS(ハイス鋼)
- 六角シャンク…6.35mm
- X型シンニング加工(2mm以上)
- 対応被削材…鉄工、アルミ、真鍮など
- インパクトドライバーに使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.